

**CLEX PHOTOCHROMIC 1.56 HMC / AR
GREY / BROWN**

Minus on Minus																	Plus on Minus																		
-CYL																	-CYL																		
SPH	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	SPH	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
0.00																		0.00																	
0.25																		0.25																	
0.50																		0.50																	
0.75																		0.75																	
1.00																		1.00																	
1.25																		1.25																	
1.50																		1.50																	
1.75																		1.75																	
2.00																		2.00																	
2.25																		2.25																	
2.50																		2.50																	
2.75																		2.75																	
3.00																		3.00																	
3.25																		3.25																	
3.50																		3.50																	
3.75																		3.75																	
4.00																		4.00																	
4.25																		4.25																	
4.50																		4.50																	
4.75																		4.75																	
5.00																		5.00																	
5.25																		5.25																	
5.50																		5.50																	
5.75																		5.75																	
6.00																		6.00																	
6.25																																			
6.50																																			
6.75																																			
7.00																																			
7.25																																			
7.50																																			
7.75																																			
8.00																																			

**CLEX PHOTOCHROMIC 1.56 HMC / AR PINK
/ BLUE / PURPLE / GREEN / ORANGE**

**CLEX PHOTOCHROMIC
POLYCARBONATE HMC / AR**

Minus on Minus																	
-CYL																	
SPH	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
0.00																	
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00																	
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	
4.25																	
4.50																	
4.75																	
5.00																	
5.25																	
5.50																	
5.75																	
6.00																	

Minus on Minus																	
-CYL																	
SPH	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
0.00																	
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00																	
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	
4.25																	
4.50																	
4.75																	
5.00																	
5.25																	
5.50																	
5.75																	
6.00																	

EXTENDED CYL
DIA 65 mm